

XIN

Проявитель для термальных офсетных СТР-пластин

Xin - это проявитель для офсетных СТР пластин с уникальными свойствами. Создан специально для работы с пластинами Xingraphics. Максимальная универсальность позволяет использовать данный проявитель не только при работе со сложными пластинами, но также открывает возможности по использованию одновременно до четырех пластин разных марок в одном проявочном процессоре.



Chemprint

СВОЙСТВА:

- для пластин Xingraphics;
- готовый к использованию, для добавки используется сам проявитель;
- предназначен только для машинного нанесения;
- имеет длительный срок использования;
- предназначен для проявления широкого спектра пластин;
- высокая стабильность;
- высокие проявляющие свойства, хорошо и надежно очищает пробелы;
- оставляет минимальное количество осадков, обеспечивает чистоту процессора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- электропроводность – 86 ± 2 мС/см;
- цвет – прозрачный;
- плотность – $1,04-1,1$ г/см³;
- запах – характерный.



XIN

Проявитель для термальных
офсетных СТР-пластин

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Вымыть процессор согласно инструкции средством для чистки процессора Alligator или Cleaner PP.
- Залить в процессор проявитель и гуммирующий раствор Gum ST90 (1:4), установить резервные емкости с регенератором (проявителем) и гуммом.
- Установите рекомендованные параметры обработки. Для проявления пластин время проявления 25 сек. $\pm$ 5 сек. при температуре $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ (рекомендованная стартовая температура 23°C) в зависимости от процессора, плейтсеттера и выбранной экспозиции.
- С одной заливки в проявителе можно обработать до 40-50 м² пластин с 1 литра проявителя или использовать его в течение срока до 6 недель.
- Возможно и одновременное проявление в одном процессоре на проявителе пластин разных производителей.
- Для поддержания стабильных параметров проявления регенерирующую добавку следует установить в пределах 80-140 мл/м² и на компенсацию окисления 100-120 мл/час.
- Контроль качества обработки форм рекомендуется проводить по электронной шкале Agfa DigiControl Wedge.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:


- Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом помещении.
- Условия хранения и перевозки от 5 до 30 $^{\circ}\text{C}$.
- Находится в стабильном состоянии при нормальных условиях хранения.
- Держать вдали от источников тепла.
- Срок годности - 24 месяца с даты производства.

УПАКОВКА:

- 20 литров.



4 ПРИЗНАКА ПОЧЕМУ МЫ ЛУЧШИЕ



Отлаженная качественная
система производства с
2013 года



Проверенные и
адаптированные рецептуры



Лучшее на рынке
соотношение цена-качество



Нашу продукцию вы
можете купить по всей
России

ООО "Литера"

141985, Московская обл., г. Дубна ул. Дачная д.1, ст.9

Контактные данные:

Продажи и согласование отгрузок - +7-905-729-95-16

Техническая поддержка - +7-906-706-50-59

Цель подготовки нашей технической документации — информирование и консультирование наших клиентов. Информация, предоставленная в настоящем документе, достоверна по имеющимся у Chemprint сведениям. Chemprint не несет ответственности за какие-либо допущенные ошибки, искажение фактов или выраженные мнения. Клиенты обязаны убедиться в пригодности той или иной продукции для применения в намеченных ими целях.